



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYPLM86TVG

poliesterski nadzidni orman IP66
847x636x300mm zaključ. u 3 tačke providna
vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	847 mm
Nominal width	636 mm
Nominal depth	300 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 vrata 1 ručica za zabavljanje
Tip vrata	Providna
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, ručica sa 1242E ključem

Dopunske informacije

Broj zaključavanja	1
Opis natpisne pločice	Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama
Materijal	Kućište: poliester ojačan staklenim vlaknima Vrata: ojačano staklo
Boja	Siva (RAL 7035)
Električna klasa izolacije	Klasa II

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	66 cm
Package 1 Width	33 cm
Package 1 Length	87 cm
Package 1 Weight	21,239 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm

Package 2 Length	199 cm
Package 2 Weight	172 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti životne sredine	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja