

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYS3DEX10830

Spacial S3DEX (ATEX sertifikovano) V1000xŠ800xD300 .IP66 IK10 RAL7035.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial S3DEX
Application	ATEX sertifikovane aplikacije
Category	Kompaktni orman
Nazivna visina ormara	1000 mm
Nazivna širina ormara	800 mm
Nazivna dubina ormara	300 mm
Tip vrata	Ravna
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Tip dodatnog instalacionog pribora	Montaža na zid
Namena proizvoda	Za potencijalno eksplozivnu atmosferu
Sastav uređaja	1 vrata 1 brava Telo sa pop nitnama

Dopunske informacije

Body type	Kućište iz jednog dela Užlebljena prednja šina dvostruke debljine
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama
Materijal	Čelik
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009
Označavanje	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db prema ATEX direktivi 94/9/EC
Masa proizvoda	37 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529 (ormani sa jednim vratima)

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	37,0 kg
Pakovanje 1 visina	82,5 cm
Pakovanje 1 širina	35,5 cm
Pakovanje 1 dužina	102,5 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------