

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYS3DEX3320

Spacial S3D ATEX. V300xŠ300xD200 .IP66
IK10 RAL7035



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial S3DEX
Application	ATEX sertifikovane aplikacije
Category	Kompaktni orman
Nazivna visina ormara	300 mm
Nazivna širina ormara	300 mm
Nazivna dubina ormara	200 mm
Tip vrata	Ravna
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Tip dodatnog instalacionog pribora	Montaža na zid
Namena proizvoda	Za potencijalno eksplozivnu atmosferu
Sastav uređaja	1 vrata 1 brava Telo sa pop nitnama

Dopunske informacije

Body type	Kućište iz jednog dela Užlebljena prednja šina dvostruke debljine
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Umetak dvostruki žljeb
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama
Materijal	Čelik
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009
Označavanje	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db prema ATEX direktivi 94/9/EC
Masa proizvoda	4,6 kg

Okruženje

Nema stepen zaštite	NEMA 4X/13
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529 (ormani sa jednim vratima)

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	4,6 kg
Pakovanje 1 visina	31 cm
Pakovanje 1 širina	32 cm
Pakovanje 1 dužina	25 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------