

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## NSYVD2M14U5 zidni rek VDM 14U 2 tela D480



### Osnovne informacije

|                                    |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                    | Spacial                                                                                                                                                            |
| Ime proizvoda                      | Spacial VDM                                                                                                                                                        |
| Application                        | Elektronska aplikacija                                                                                                                                             |
| Tip proizvoda ili komponente       | Kompaktni orman                                                                                                                                                    |
| Tip kućišta                        | 2-kućišta                                                                                                                                                          |
| Tip reka                           | Fiksni                                                                                                                                                             |
| Nazivna visina ormana              | 700 mm                                                                                                                                                             |
| Nazivna širina ormana              | 600 mm                                                                                                                                                             |
| Nazivna dubina ormana              | 480 mm                                                                                                                                                             |
| Tip dodatnog instalacionog pribora | Montaža na zid                                                                                                                                                     |
| Namena proizvoda                   | Elektronske komponente i mreže                                                                                                                                     |
| Sastav uređaja                     | 1 zadnji deo: unutar ormana<br>2 ploča za kablovske uvodnice: vrh i dno zadnjeg dela<br>1 19" fiksni rek: 65 mm iza prednjeg panela<br>1 telo<br>1 vrata sa bravom |

### Dopunske informacije

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tip vrata               | Providna                                                      |
| Broj vrata              | Prednji deo: 1 vrata                                          |
| Otvaranje vrata         | Reverzibilno (120 °)                                          |
| Tip zaključavanja       | Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez                           |
| Tip uvodne ploče        | Standardna                                                    |
| Broj 19" jedinica       | 14                                                            |
| Dostupnost za operacije | Prednji i zadnji deo kućišta                                  |
| Odvojni delovi          | Vrata sa šarkama<br>Kućište sa elementom za fiksiranje<br>Rek |
| Materijal               | Orman: čelik<br>19" fiksni rek: galvanizovani čelik           |
| Obrada površine         | Orman: epoksi poliester prah                                  |
| Boja                    | Orman: siva (RAL 7035)                                        |
| Standardi               | IEC 62208                                                     |
| Masa proizvoda          | 36,5 kg                                                       |
| Širina                  | 600 mm                                                        |
| Visina                  | 700 mm                                                        |
| Dubina                  | 480 mm                                                        |

### Okruženje

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP66 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 49,5 cm  |
| Package 1 Width              | 62,0 cm  |
| Package 1 Length             | 74,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 36,5 kg  |
| Unit Type of Package 2       | PAM      |
| Number of Units in Package 2 | 6        |
| Package 2 Height             | 162,0 cm |
| Package 2 Width              | 100,0 cm |
| Package 2 Length             | 120,0 cm |
| Package 2 Weight             | 244,0 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|