

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYVD2M17U5 zidni rek VDM 17U 2 tela D480



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial VDM
Application	Elektronska aplikacija
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Tip kućišta	2-kućišta
Tip reka	Fiksni
Nazivna visina ormana	800 mm
Nazivna širina ormana	600 mm
Nazivna dubina ormana	480 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora	Montaža na zid
Namena proizvoda	Elektronske komponente i mreže
Sastav uređaja	1 zadnji deo: unutar ormana 2 ploča za kablovske uvodnice: vrh i dno zadnjeg dela 1 19" fiksni rek: 65 mm iza prednjeg panela 1 telo 1 vrata sa bravom

Dopunske informacije

Tip vrata	Providna
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki preoz
Tip uvodne ploče	Standardna
Broj 19" jedinica	17
Dostupnost za operacije	Prednji i zadnji deo kućišta
Odvojnivi delovi	Vrata sa šarkama Kućište sa elementom za fiksiranje Rek
Materijal	Orman: čelik 19" fiksni rek: galvanizovani čelik
Obrada površine	Orman: epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Masa proizvoda	41,8 kg
Širina	600 mm
Visina	800 mm
Dubina	480 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	82,5 cm
Package 1 Width	61,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	41,8 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------