

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU201030

Ram dek. Unica Studio 5 elemenata alu



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Grupa proizvoda | New Unica |
| Primena uređaja | Montaža |
| Tip proizvoda ili komponente | Dekoratívni ram |
| Ime dekorativnog elementa | Unica Studio |
| Broj dvostrukih modula | Petostruki |
| Pravac instalacije | Horizontalno vertikalno |
| Tip prekidača | Quintuple |
| Broj modula | 5 x 2 modules |
| Način pričvršćivanja | Utično |
| Nijansa boje | Aluminijum |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram |
| Standardi | IEC 60669-1 IEC 60884-1 |
| Širina | 369 mm |
| Visina | 85 mm |
| Dubina | 10 mm |
| Masa proizvoda | 0,047 kg |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan |

Okruženje

| | |
|-------------------|--------|
| Ik stepen zaštite | IK04 |
| Ip stepen zaštite | IP21 D |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1 cm |
| Package 1 Width | 8,5 cm |
| Package 1 Length | 37 cm |
| Package 1 Weight | 55 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 7,5 cm |
| Package 2 Width | 10 cm |
| Package 2 Length | 38,2 cm |

| | |
|------------------------------|----------|
| Package 2 Weight | 358 g |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 45 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 3,665 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Sustainable packaging | Yes |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |