

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU280415

Ram dek. 2E Unica Studio šljiva/krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula	Dvostruki
Pravac instalacije	Horizontalno vertikalno
Tip prekidača	Double
Broj modula	2 x 2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Plum
Side color	Beige (RAL 1013)

Dopunske informacije

Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram Polikarbonat: međuploča
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Širina	156 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,033 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	15,6 cm
Package 1 Length	1 cm
Package 1 Weight	33 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,5 cm

Package 2 Width	12,3 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	233 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	9189 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja