

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU280814

## Ram dek. 4E Unica Studio šljiva/beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula	Četvorostruki
Pravac instalacije	Horizontalno vertikalno
Tip prekidača	Quadruple
Broj modula	4 x 2 modules
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Plum
Side color	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram Polikarbonat: međuploča
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Širina	298 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,063 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	29,8 cm
Package 1 Weight	68 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,4 cm

Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	32 cm
Package 2 Weight	405 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	45
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,075 kg

### Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Sustainable packaging	Yes
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Minimum percentage of recycled plastic content	21