

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU343254

## HD15 ženska utičnica (VGA) 1 mod antr



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Video socket
Tip priključka	VGA
Tip električnog kola	Video
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Antracit (RAL 7021)
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

### Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Način pričvršćivanja	Utično
Broj modula	1 modul
Završna obrada	Mat
Količina po setu	Set od 10
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Visina	45 mm
Širina	22,5 mm
Dubina	220 mm
Masa proizvoda	0,054 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Ip stepen zaštite	IP2XC
Ik stepen zaštite	IK02

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	57,000 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	987,000 g

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.