

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU348630

Utičnica za zvučnike 2 modula aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica za zvučnik
Primena uređaja	Podrška medijskim uređajima
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Broj modula	2 modula
Povezivanje - priključci	2 pritisak papučice
Način pričvršćivanja	Utično
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana
Završna obrada	Painted powder coated
Dubina	32 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,034 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje




Ip stepen zaštite	IP2XC
Ik stepen zaštite	IK02
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	24,0 g

Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	521 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.