

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU354054

Prekidač kartični elektronski



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Kartični prekidač
Primena uređaja	Upravljanje
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa centralnom pločom
Nijansa boje	Antracit (RAL 7021)

Dopunske informacije

Vrsta tehnologije	Elektronska
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
Nazivna struja	8 A
Tip opterećenja	230 V AC inkandescentna sijalica - 1470 W 230 V AC halogena sijalica - 1470 W 230 V AC ventilator - 1470 W 230 V AC grejač - 1470 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 1000 VA Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom - 1470 VA Fluorescentna cev feromagnetni balast - 1470 VA Kompaktna fluorescentna sijalica - 1470 W LED lampica - 1470 W Kontaktir
Izvršni organ	Kartica 54 x 86 x 0.85 mm (maksimalno)
Broj modula	2 modula
Maksimalni broj preklapanja	50000 operacija
Tip zaštite	Termička zaštita Prenaponska zaštita
Signalna lampica	Antracit indikatorska lampica
Kašnjenje	10 s
Označavanje	Piktogram za vertikalno ubacivanje
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Način pričvršćivanja	Utično
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Završna obrada	Mat
Dubina za ugradnju	21 mm
Dubina	40,7 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,045 kg
Nijansa boje	Antracit

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Karakteristike životne sredine	Alkohol Aceton Benzin Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora Ulje UV otpornost Izbeljivač
Standardi	EN 60669-1

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,100 cm
Package 1 Width	8,100 cm
Package 1 Length	8,600 cm
Package 1 Weight	83,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	57
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,232 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da