

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU360218

## Jedinica za kontrolu jačine zvuka



### Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Volume controller
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa centralnom pločom
Način pričvršćivanja	Utično
Primena uređaja	Volume
[ue] nazivni napon	12 V
Broj modula	2 modula
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)
Grupa proizvoda	New Unica

### Dopunske informacije

Dimer - upravljanje	Rotary
Označavanje	Volume symbol + -
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm <sup>2</sup>
Materijal	PC (polikarbonat): kućište
Sertifikacija proizvoda	CE
Dubina za ugradnju	30 mm
Dubina	43,95 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Nijansa boje	Bela

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,200 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	75,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	57
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,695 kg
Unit Type of Package 3	P06

Number of Units in Package 3	456
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	45,560 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>