

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU360230

Jedinica za kontrolu jačine zvuka



Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Volume controller
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Način pričvršćivanja	Utično
Primena uređaja	Volume
[ue] nazivni napon	12 V
Broj modula	2 modula
Nijansa boje	Aluminijum
Grupa proizvoda	New Unica

Dopunske informacije

Dimer - upravljanje	Rotary
Označavanje	Volume symbol + -
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm ²
Materijal	PC (polikarbonat): kućište
Sertifikacija proizvoda	CE
Dubina za ugradnju	30 mm
Dubina	43,95 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Nijansa boje	Aluminijum

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	7,7 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	69,7 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,197 kg
Unit Type of Package 3	P06

Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	43,65 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da