

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU361218

## Prekidač 16 sa RCD



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Upravljanje
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač diferencijalne zaštite
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj polova	1P + N
Nazivna struja	16 A pri 230 V AC 16 A pri 120 V AC
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje poklopca	Bela Bela (RAL 9003)
Broj prekidača	1
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Označavanje	I-O
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi)
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Prekidna moć	3 kA
Osetljivost diferencijalne zaštite	10 mA
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Standardi	EN 61009
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...50 °C
Dubina za ugradnju	38 mm
Dubina	54 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,089 kg
Montaža uređaja	Nadgradno
Nazivna struja	16 A
Obrada površine	Neobrađeno
Završna obrada	Sjajno
Nijansa boje	Bela

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši, primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP41
Karakteristike životne sredine	Benzin Alkohol Aceton Izbeljivač Ulje Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	7,7 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	112,7 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	57
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,865 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	456
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	63,419 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja