


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU7104

Zamak montažni ram 4 modula



Osnovne informacije

Range of product	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Broj modula	4 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

Dopunske informacije

Oblik	Pravougaoni
Materijal	Zamak
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Dubina	7,8 mm
Širina	70 mm
Visina	128 mm
Masa proizvoda	0,071 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	12,8 cm
Package 1 Weight	75 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	12,3 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	778 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	15 cm

Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,632 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja