

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU7892

## Kratke kukice za Zamak montažni ram



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Claw kit

### Dopunske informacije

Uslovi upotrebe	Sa kućištem u plastičnom telu sa zavrtnjima
Kompatibilnost proizvoda	Univerzalni montažni ramovi
Materijal	PC: nosač kukice Čelik: kukicu
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Dužina	35,4 mm
Masa proizvoda	0,0056 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	1,500 cm
Package 1 Length	3,700 cm
Package 1 Weight	6,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	13,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	621,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	15,000 cm

Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,799 kg

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja