

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU822418

## Nadgradna kutija za 2 kolone bela



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Broj modula	2 x 4 modula
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski ulov	3 odvojive ploče 1 dno ulaz kabla 20 mm for diameter 1 dno ulaz kabla 30 mm for diameter 1 dno ulaz kabla 40 mm for diameter 1 dno ulaz kabla 25 mm for diameter Definisani otvori 20 mm for diameter
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator
Dubina	50 mm
Širina	165 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	0,145 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	18 cm
Package 1 Length	18,7 cm
Package 1 Weight	321 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8

Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,11 kg

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja