

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU946044 Nosач modula RJ45 Keystone/Systimax 1M



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Grupa proizvoda | New Unica |
| Tip proizvoda ili komponente | Centralna pločica |
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za montažu |
| Prezentacija uređaja | Poklopac |
| Broj utičnica | 1 |
| Zaštitna oprema | Zaštitni poklopac Nosач oznake |
| Nijansa boje | Bež (RAL 1013) |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|--|
| Tip priključka | RJ45 |
| Montaža uređaja | Ugradno |
| Način pričvršćivanja | Utično |
| Pravac instalacije | Ravno |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | New Unica RJ45 priključak |
| Broj modula | 1 modul |
| Tip dizajna | Systimax Keystone |
| Materijal | ASA + PC: ploča poklopca ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica |
| Završna obrada | Sjajno |
| Obrada površine | Neobrađeno |
| Dubina | 27 mm |
| Širina | 22,5 mm |
| Visina | 45 mm |
| Standardi | UNE 20315 UNE 60669 |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan |

Okruženje

| | |
|-------------------|--------|
| Ip stepen zaštite | IP21 D |
| Ik stepen zaštite | IK04 |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 2,5 cm |
| Package 1 Width | 2,5 cm |
| Package 1 Length | 4,5 cm |
| Package 1 Weight | 8 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 12 cm |
| Package 2 Width | 12,5 cm |
| Package 2 Length | 18,5 cm |
| Package 2 Weight | 224 g |
| Unit Type of Package 3 | S02 |
| Number of Units in Package 3 | 80 |
| Package 3 Height | 15 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 1,137 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Sustainable packaging | Yes |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |