

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU946054 Poklopac RJ45 Keystone/Systimax 1m antr



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj utičnica	1
Nijansa boje	Antracit

Dopunske informacije

Tip priključka	RJ45
Montaža uređaja	Ugradno
Broj modula	1 modul
Tip dizajna	Keystone Systimax
Standardi	UNE 20315 UNE 60669
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje




Ip stepen zaštite	IP21 D
Ik stepen zaštite	IK04

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	8 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	13 cm
Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	236 g

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,329 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.