

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU946318

Poklopac RJ45 4xKeyst./Systimax 4m beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj utičnica	4
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Tip priključka	RJ45
Montaža uređaja	Ugradno
Broj modula	4 modula
Tip dizajna	Keystone Systimax
Širina	74,5 mm
Visina	74,5 mm
Standardi	UNE 20315 UNE 60669
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP21 D
Ik stepen zaštite	IK04

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	29,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm

Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	6,7 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	600
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	37,124 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.