

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU9825AZ

LED lampica bela 250 VAC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za zamenu
Tip proizvoda ili komponente	Zamenska LED lampica
Namena proizvoda	Prekidač
Boja bloka	Bela
Tip sijalice	LED lampica

Dopunske informacije

[ue] nazivni radni napon	250 V AC za prekidač
Struja potrošnje	0.15 mA
Povećanje temperature	Maksimalno +15 °C iznad temperature okoline uređaja
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Standardi	IEC 60669-1
Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	1,100 cm
Package 1 Length	3,200 cm
Package 1 Weight	2,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,500 cm
Package 2 Width	8,000 cm
Package 2 Length	9,700 cm
Package 2 Weight	56,000 g
Unit Type of Package 3	S01

Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	475,000 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.