

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

OVA38361

Exiway Easyled - protivpanična svetiljka - u trajnom radu - 2 h - 140 lm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Exiway Easyled
Tip proizvoda ili komponente	Oprema protivpanične svetiljke
Primena uređaja	Osvetljenje
Funkcija	Standardno
Napajanje	U privremenom radu
Broj baterija	1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Boja	Bela
Svetlosni izvor	LED integrisan LED 8 W
Boja svetlosnog izvora	Bela
Tip poklopca	Providna
Dodatne informacije za uređaj	Može se isključiti "rest" režimom sa Teleur daljinskom kontrolom

Dopunske informacije

[ue] nazivni radni napon	220...230 V AC 50/60 Hz
Snaga potrošnje u va	3,9 VA
Snaga potrošnje u w	1 W
Struja potrošnje	16 mA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Autonomija	2 h
Vreme punjenja	12 sati
Tip stakla	Sitoštampano providno staklo
Montaža uređaja	Nadgradno plafon Ugradno lažni plafon Ugradno zid Nadgradno zid
Materijal	Kućište: plastika Poklopac: plastika
Visina	116 mm
Dubina	37 mm
Širina	292 mm
Masa proizvoda	0,58 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK07
Otpornost na vatru	850 °C
Sertifikacije proizvoda	ENEC
Temperatura okoline za rad	0...40 °C
Standardi	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	535 g
Pakovanje 1 visina	4,4 cm
Pakovanje 1 širina	12,5 cm
Pakovanje 1 dužina	30,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	6,907 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------