

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA41318E

Toplux - prenosna protivpanična svetiljka - 490
lm - 1 h 30



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Toplux
Tip proizvoda ili komponente	Prenosna protivpanična svetiljka
Primena uređaja	Osvetljenje
Boja	Zelena
Dodatne informacije za uređaj	Uključeni filteri boja Svetlosni zrak za udaljenost do 200 m

Dopunske informacije

[ue] nazivni radni napon	230 V 50 Hz
Potrošnja	10 VA
Sastav uređaja	Jedinica za punjenje
Kapacitet baterije	4 Ah pri 6 V, olovna baterija
Vreme punjenja	24 sati
Tip sijalice	Halogena 10 W glavna sijalica Inkandescentna 1.5 W pomoćna sijalica
Autonomija	1 h 30 glavna sijalica 15 h pomoćna sijalica
Svetlosni fluks	490 Lm 2 m glavna sijalica 5 lm 1 m pomoćna sijalica
Operating mode options	Glavna sijalica: treperenje Pomoćna sijalica: treperenje
Materijal kućišta	Plastika
Električna klasa izolacije	Klasa II
Dužina	262 mm
Visina	165 mm
Širina	120 mm
Masa proizvoda	2 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...40 °C
Standardi	IEC 2.2

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,500 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	2,282 kg
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,555 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	88,440 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------