



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

PKZ025 Mureva - kablovska uvodnica - M25

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Kablovska uvodnica
Iso navoj	M25

Dopunske informacije

Boja	Siva (RAL 7035)
------	-----------------

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	257,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	10,800 cm
Package 2 Length	16,200 cm
Package 2 Weight	2,580 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	26,100 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACh	REACh Deklaracija
Bez SVHC-a REACh	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------