



# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## PKZ032 Mureva - kablovska uvodnica - M32

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Kablovska uvodnica
Iso navoj	M32

### Dopunske informacije

Boja	Siva (RAL 7035)
------	-----------------

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	7,0 cm
Package 1 Weight	32,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,0 cm
Package 2 Width	10,8 cm
Package 2 Length	16,2 cm
Package 2 Weight	390,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,387 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
Bez SVHC-a REACh	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------