



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PKZ100

Mureva - kutija - 16/32 A - 3/4/5 P - nadgradna
- 90 x 100 mm - IP67

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Tip proizvoda ili komponente	Nadgradna kutija
Kratko ime uređaja	Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	5P 3P ili 4P

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	16 A 32 A
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Zavrtnanj: nerđajući čelik
Montaža uređaja	Nadgradno
Način montiranja	Montaža na panel
Masa proizvoda	0,33 kg
Dimenzija baze	90 x 100 mm
Visina	100 mm
Širina	90 mm
Dubina	89 mm
Boja	Siva (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,7 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	16,1 cm
Package 1 Weight	330,0 g
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,78 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	4

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------