

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

PRA15124

Pragma providna vrata - za orman - 1 x 24
modula



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Dopunske informacije

Montaža ormana	Ugradna Površinska
Broj ključa	Broj da bude naveden
Tip prednjeg poklopca	Providni
Strana za otvaranje vrata	Nadesno ili nalevo
Broj horizontalnih redova	1
9 mm redovi	48
Broj 18 mm modula po redu	24
Ukupan broj 18 mm modula	24
Installation description	Montaža na površinu Ugradna montaža
Materijal kućišta	Staklo Metal
Širina	550 mm
Visina	300 mm
Dubina	20 mm
Boja	Bezbojna

Okruženje

Otpornost na vatru	750 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK09
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,7 kg
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	65 cm
Pakovanje 1 dužina	39 cm

Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	43
Pakovanje 2 težina	171,1 kg
Pakovanje 2 visina	120 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------