


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

R9XFH318 Resi9 češljasta sabirnica - 3P 63A - 18 modula



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Resi9
Tip proizvoda ili komponente	Češljasta sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Opis linija	3L
Length in 18 mm modules	18

Dopunske informacije

Broj priključaka	6 priključaka 3 L
Konfiguracija polova	1 x 3P
Povezivanje	18 mm
Tip priključka	Viljuškasti
Udaljenost između terminala	54 mm
Označavanje	L1 L2 L3
Izolacija	Izolovano
Prezentacija uređaja	Može se seći
[ie] nazivna radna struja	63 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon	400 V AC faza/faza
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
Način montiranja	Horizontalna
Lokacija montaže	Dno na dvostruko povezivanje
9 mm redovi	36
Širina	320 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 K60 Resi9 MCB Resi9 RCBO Resi9 RCCB Resi9 SWITCH

Okruženje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Sertifikacije proizvoda	CE
Otpornost na vatru	960 °C 30 s) u skladu sa IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti	3

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	146 g
Pakovanje 1 visina	2,8 cm
Pakovanje 1 širina	1,8 cm
Pakovanje 1 dužina	32,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	30
Pakovanje 2 težina	4,781 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	BB1
Broj jedinica u pakovanju 3	5
Pakovanje 3 težina	0,732 kg
Pakovanje 3 visina	5,8 cm
Pakovanje 3 širina	9 cm
Pakovanje 3 visina	35 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------