



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

TC SCTN023F13M03

CANopen terminal adapter - 2 RJ45 konektora za daisy chain

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | CANopen |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 71 Altivar Machine ATV320 Lexium SD3 Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora Altivar 312 |
| Tip komunikacije | CANopen |
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za povezivanje |
| Pribor / posebni tip | Adapter |
| Tip proizvoda ili komponente | CANopen terminal adapter |
| Pribor / posebna namena | Za vezu prema CANopen standardu |

Dopunske informacije

| | |
|-----------------|--|
| Električna veza | 2 konektora RJ45 za daisy chain povezivanje na CANopen bus-u <0,3 m 1 kabl RJ45 za povezivanje frekventnog regulatora |
|-----------------|--|

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,000 cm |
| Package 1 Width | 13,000 cm |
| Package 1 Length | 13,000 cm |
| Package 1 Weight | 51,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 60 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 3,548 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 480 |
| Package 3 Height | 75,000 cm |
| Package 3 Width | 60,000 cm |
| Package 3 Length | 80,000 cm |
| Package 3 Weight | 41,384 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|---|
| Pakovanje bez plastike | Ne |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Ne |
| Uredba REACH | REACH Deklaracija |
| Bez SVHC-a REACH | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |

| | |
|-------------------------------|--|
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Povraćaj | No |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|