



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A1101

udaljeni grafički terminal - 240 x 160 piksela - IP54

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 312 Altivar 61 Altivar Lift Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Solar Altivar 212 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Pribor / posebna kategorija	Pribor za signalizaciju i prikazivanje
Pribor / posebni tip	Displej
Pribor / posebna namena	Frekventni regulator
Specifične primene proizvoda	Za kontrolu, podešavanje i konfiguraciju frekventnog regulatora Za čuvanje i upisivanje konfiguracije Prikaz trenutnih vrednosti
Ip stepen zaštite	IP54

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Na vratima ormara
Korisnički jezik	Italijanski Engleski Francuski Španski Nemački Kineski
Kapacitet poruka displeja	8 linija
Rezolucija u pikselima	240 x 160
Masa proizvoda	0,145 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-15...50 °C
------------------------------------	-------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	24,000 cm
Package 1 Weight	277,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,442 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	56
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	32,536 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	01e9b285-2a40-4b11-86d9-657f2d05de07
Uredba REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	102

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------