



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VW3A7106

Kočnica jedinica, Altivar, 60kW, 200/240V, za
frekventni regulator

Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV900
Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 bez jedinice za kočenje 55 kW 200...240 V Frekventni regulator ATV930 bez jedinice za kočenje 75 kW 200...240 V
Termički gubici	400 W
Minimalna vrednost otpornika	1,4 Ω
Tip zaštite	Integrisana termička zaštita sa termička sonda

Dopunske informacije

Maksimalna snaga kočenja	80 kW
Stalna snaga kočenja	60 kW (pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu)
Faktor opterećenja	0,05 za 150 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu 0,15 za 120 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu 0,5 za 95 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu 1 za 75 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu
Prag akvizicije	395 V DC +/- 1 %
Maksimalni dc bus napon	450 V
Širina	216 mm
Visina	658 mm
Dubina	303 mm
Masa proizvoda	15,5 kg
Količina vazduha za hlađenje	166 m ³ /h
Radni položaj	Vertikalno +/- 10 stepeni
Mehanička robusnost	Vibracije klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 IP21 (na vrhu)
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja karakteristika 1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,4 cm
Package 1 Width	42,0 cm
Package 1 Length	62,0 cm
Package 1 Weight	21,5 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACh	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACh	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No