



# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## VW3A7735

Otpornik za kočenje, Altivar, 8 ohms, 1,1 kW,  
IP20

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	8 $\Omega$
[ue] nazivni radni napon	24 V DC 250 V AC

### Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 55 kW 380...480 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 15 kW 200...240 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 55 kW 380...480 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 15 kW 200...240 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV340 45 kW 380...480 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV320 11 kW 200...240 V
Radni ciklus	Svetlosni ciklus (zahtevne aplikacije) <0,8 sekundi braking with 150 % braking torque for a 40 sekundi cycle Svetlosni ciklus (normalan rad) <0,8 sekundi braking with 1.2 braking torque for a 40 sekundi cycle Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle
Prosečna dostupna snaga	1,1 kW pri 50 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: $\leq 35 \text{ mm}^2$ / AWG 3 za frekventni regulator Priključak, kapacitet priključka: $\leq 4 \text{ mm}^2$ / AWG 10 za temperaturni prekidač
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	190 mm
Visina	640 mm
Dubina	180 mm
Masa proizvoda	4,5 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,000 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	65,000 cm
Package 1 Weight	5,342 kg

Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	40,552 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Povraćaj	No