



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VW3A7744

Otpornik za kočenje, Altivar, 10 ohms, 2,9 kW,
IP20

Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	10 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC 250 V AC

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 37 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 45 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 37 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 45 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 11 kW 200...240 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 30 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV340 37 kW 380...480 V srednji ciklus
Radni ciklus	Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <54 sekundi braking with 100 % braking torque for a 120 sekundi cycle Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <6 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 120 sekundi cycle
Prosečna dostupna snaga	2,9 kW pri 50 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: ≤ 35 mm ² / AWG 3 za frekventni regulator Priključak, kapacitet priključka: ≤ 4 mm ² / AWG 10 za temperaturni prekidač
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	390 mm
Visina	640 mm
Dubina	180 mm
Masa proizvoda	9 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,000 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	65,000 cm
Package 1 Weight	10,500 kg

Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	29,500 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No