



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# VZ1L150U170T

## line choke, Altistart 48, 0.17mH, 150A, IP00

### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Linijaska prigušnica
Vrednost induktivnosti	0,17 mH
[in] nazivna struja	150 A
Ip stepen zaštite	IP00

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altistart 48
Kompatibilnost proizvoda	ATS48D75. do ATS48C14.
Masa proizvoda	14,9 kg

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	32,000 cm
Package 1 Width	25,000 cm
Package 1 Length	37,000 cm
Package 1 Weight	18,700 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	87,800 kg

### Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Povraćaj	No

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 months

---