

Produktdata

Produktområde	OptiLine
Kabelanslutningssystem	Kanalisation
Produkttyp	Minikanal
Trunking typ	Minikanal

Teknisk data

Kanalmaterial	Aluminium
Partitionering fack	1 fack
Colour	Vit (RAL 9003)
Kanalstorlek	18 x 20 mm
Monteringsmetod	Skruvmontage kraftkabel: Förstansade montagehål400 mm
Ytbehandling	Pulverlack
Material	Aluminium
Kvantitet per paket	21 m
Driftstemperatur	-15...60 °C
Längd	2100 mm
Höjd	20 mm
Bredd	18 mm

Miljö




Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK07

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2 cm
Förpackning 1 bredd	1,8 cm
Förpackning 1 djup	100 cm
Förpackning 1 vikt	278 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	21
Förpackning 2 höjd	5 cm
Förpackning 2 bredd	11,5 cm
Förpackning 2 djup	213 cm
Förpackning 2 vikt	6,4 kg
Förpackningstyp 3	P2M

Number of Units in Package 3	1050
Förpackning 3 höjd	41 cm
Förpackning 3 bredd	121,5 cm
Förpackning 3 djup	218,5 cm
Förpackning 3 vikt	338 kg

Hållbarhetsinformation

Förpackning utan plast	Nej
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
BVB	 Accepterad
REACH-förordningen	 REACH-Deklaration
REACH fri från SVHC	Ja
EU:s RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)  EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall	Ja
Fri från kvicksilver	Ja
Information om RoHS-undantag	 Ja
RoHS-förordning - Kina	 RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	No