

### Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	Linergy TR
Typ av produkt eller komponent	Täckplatta
Enhetens korta namn	TRA
Tillbehör / separat kategori	Isoleringstillbehör
Produktkompatibilitet	TRV skruvanslutning plint, length = 57,8 mm
Tjocklek	2,2 mm

### Teknisk data

Kabel area/dimension	4 mm <sup>2</sup>
Number of connections	3
Antal mätångar	2
Kvantitet per set	Sats om 50
Produktens vikt	3 g
Färg	Grå

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2 cm
Förpackning 1 bredd	15 cm
Förpackning 1 djup	22 cm
Förpackning 1 vikt	3 g
Förpackningstyp 2	BAG
Antal i Förpackning 2	50
Förpackning 2 höjd	15 cm
Förpackning 2 bredd	2 cm
Förpackning 2 djup	22 cm
Förpackning 2 vikt	152 g
Förpackningstyp 3	S01
Number of Units in Package 3	400
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	15 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	1,391 kg

### Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja

RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

### Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------