



Produktdata

Produktfamilj	Defem
Typ av produkt eller komponent	Flexibelt takfäste
Enhetens korta namn	B47
Tillgänglig utrustning	M8 tensi-låsmutter

Teknisk data

Material with surface treatment	Stål (elektrogalvaniserad)
Korrosivitetsklass	C1
Montagefästen	Tak
Höjd	65 mm
Bredd	65 mm
Djup	65 mm
Vikt	12 kg / sats om 100

Miljö

Miljökaraktäristik	Uppvärmad anläggning med låg exponering mot korrosion hotell och kontor
--------------------	---

Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,780 g
Förpackning 1 längd	1,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------