



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skivfäste
Enhetens korta namn	TMX
Tillgänglig utrustning	Gängad skruv
Montagefästen	Installation i skivmaterial med hög belastning - tjocklek: 6...13 mm
Enhetsapplikation	3...16 mm installation av hög belastning i skivmaterial
Montagefästen	Väggmontage
Gängtyp	M5
Skruvdiameter	5 mm
Skruvlängd	57 mm
Typ av skruvhuvud	Kombinationshuvud Krysspår
Typ av skruvmejsel	Philips
Håltagningsdiameter	10 mm
Färg	Metall Grå

### Teknisk data

Kvantitet per set	50 st
Produktens vikt	0,0158 kg

### Miljö

Material	Skruv: Stål elektropläterad Skivfäste: bleck elektropläterad
Praktisk lastkapacitet	Skjuvning: 400 N (säkerhetsfaktor: 2,5) Utdragbar last: 160 N (säkerhetsfaktor: 3)
Tjocklek	0...24 mm godstjocklek
Miljökaraktäristik	Brandtålighet
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C
Diameter	16 mm
Längd	62 mm

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	15,800 g
Förpackning 1 höjd	16,000 mm
Förpackning 1 bredd	16,000 mm
Förpackning 1 längd	62,000 mm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------