



### Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Fördelningskapsling
Antal 18 mm-moduler per rad	4
Standarder	IEC 60529 EN 50102
Färg	Vit (RAL 9003)kapsling:

### Teknisk data

Montage kapsling	Yta
Antal horisontella rader	1
[In] märkström	63 A
Typ av spår	DIN
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Kapslingsmaterial	Självslocknande material kapsling:
Bredd	80 mm
Höjd	130 mm
Djup	57 mm
Internt djup	52 mm

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP30 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK07 överensstämmer med EN 50102

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	13,0 cm
Förpackning 1 bredd	8,0 cm
Förpackning 1 djup	5,7 cm
Förpackning 1 vikt	90,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	14,5 cm
Förpackning 2 bredd	17,5 cm
Förpackning 2 djup	30,0 cm
Förpackning 2 vikt	990,0 g
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	900
Förpackning 3 höjd	80,0 cm
Förpackning 3 bredd	80,0 cm

Förpackning 3 djup	120,0 cm
Förpackning 3 vikt	104,7 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------