



Produktdata

Produktområde	Trend
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Knapp	Vippa
Apparatmontering	Infälld
Funktion	Dubbel-trapp
Koppling	[6+6]
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruvar: insats Med klor
Inbyggnadsdjup	15 mm
Höjd	82 mm
Bredd	82 mm
Utskjutande mått	18 mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO CE NEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	85 g
Förpackning 1 höjd	8 cm
Förpackning 1 bredd	2 cm
Förpackning 1 längd	8 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------