



Produktdata

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Produktområde | Quick-Rot |
| Typ av produkt eller komponent | Tryckknapp |
| Produktbeskrivning | Komplett produkt |
| Färg | Polarvit (NCS 0502-Y) |
| Kvantitet per set | Set med 10 st |



Teknisk data

| | |
|------------------------------|---|
| Tillgänglig utrustning | Fästram |
| Knapp | Vippa |
| Apparatmontering | Utanpåliggande |
| Funktion | Trapp |
| Koppling | [6T] |
| Märkström | 16 A |
| Ue märkspänning | 250 V AC |
| Lampfunktion | Indikering |
| Ljuskälla | Neon, röd |
| Anslutningar - plintar | Snabbanslutning |
| Antalet överkopplingsklämmor | 2 |
| Anslutningskapacitet | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar) |
| Material | PC/ABS |
| Montering | Med skruvar |
| Höjd | 65 mm |
| Bredd | 65 mm |
| Utskjutande mått | 30 mm |

Miljö

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Standarder | EN 60669-1 |
| Produktcertifieringar | FIMKO CE NEMKO SEMKO |
| IP-kapslingsklass | IP21 |

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning |  REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Kompatibel  EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |

| | |
|---------------------------|--|
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder |
| WEEE | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|