



Produktdata

Produktområde	Quick-Rot
Typ av produkt eller komponent	Väggtuttag
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Uttagstyp	2-pol jordat med petskydd
Märkström	16 A
Färg	Polar white (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Antal kraftuttag	1
Nätverksfrekvens	50...60 Hz
Tillgänglig utrustning	Fästram
Apparatmontering	Utanpåliggande
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	By screws
Höjd	65 mm
Bredd	65 mm
Utskjutande mått	41 mm

Miljö

Standarder	IEC 60884-1:2006 SFS 5610:2008 NEK 502:2006 SS 428 08 34:2004
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO NEMKO
IP-kapslingsklass	IP21

Packing Units

Förpackning 1 vikt	60,000 g
Förpackning 1 höjd	45,000 mm
Förpackning 1 bredd	65,000 mm
Förpackning 1 längd	65,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------