



Produktdata

Produktområde	Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent	Vridströmställare
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Knapp	Vred
Form	Fyrkant
Apparatmontering	Utänpåliggande
Funktion	2-pol
Koppling	[2]
Märkström	16 A vid 230 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruv: underdel
Höjd	75 mm
Bredd	60 mm
Utskjutande mått	55 mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	NEMKO CE FIMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP54 inomhus/utomhus

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	96,000 g
Förpackning 1 höjd	75,000 mm
Förpackning 1 bredd	55,000 mm
Förpackning 1 längd	60,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------