



Produktdata

Produktområde	Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent	Parallelltryckknapp
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Lampfunktion	Indikering
Ljuskälla	Neon
Kvantitet per set	Sats med 5
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)

Teknisk data

Knapp	Tryckknapp
Form	Fyrkant
Apparatmontering	Utanpåliggande
Funktion	1-pol
Koppling	[1T]
Märkström	1 A vid 230 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruv: underdel
Höjd	75 mm
Bredd	60 mm
Utskjutande mått	46 mm
Ytbehandling	Matt
Ytbehandling	Obehandlad

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	NEMKO CE SEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP44 inomhus/utomhus

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	Db
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,7 cm
Förpackning 1 bredd	6,0 cm
Förpackning 1 djup	7,9 cm
Förpackning 1 vikt	92,0 g
Förpackningstyp 2	Gyári csomagolás

Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	12,6 cm
Förpackning 2 bredd	10,6 cm
Förpackning 2 djup	26,2 cm
Förpackning 2 vikt	976,0 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	50
Förpackning 3 höjd	22,0 cm
Förpackning 3 bredd	29,6 cm
Förpackning 3 djup	39,0 cm
Förpackning 3 vikt	5,238 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------