



Produktdata

Produktområde	Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent	Parallelltryckknapp
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)
Lampfunktion	Indikering
Ljuskälla	Neon
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Knapp	Tryckknapp
Form	Fyrkant
Apparatmontering	Utanpåliggande
Funktion	1-pol
Koppling	[1T]
Märkström	1 A vid 230 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	By screw: body housing
Höjd	75 mm
Bredd	60 mm
Utskjutande mått	46 mm
Ytbehandling	Matt
Ytbehandling	Obehandlad

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	NEMKO CE SEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP44 inomhus/utomhus

Packing Units

Förpackning 1 vikt	90,000 g
Förpackning 1 höjd	45,000 mm
Förpackning 1 bredd	60,000 mm
Förpackning 1 längd	80,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------