



Produktdata

Produktområde	Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent	Tryckknapp vippa
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)
Lampfunktion	Indikering
Ljuskälla	Neon
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Knapp	Vippa
Form	Fyrkant
Apparatmontering	Utanpåliggande
Funktion	2-pol
Koppling	[2]
Märkström	16 A vid 230 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruv: underdel
Höjd	75 mm
Bredd	60 mm
Utskjutande mått	46 mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	NEMKO CE FIMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP54 inomhus/utomhus

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------
