



Produktdata

Produktområde	Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Kvantitet per set	1 st
Uttagstyp	Låsbart gångjärnslock
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)

Teknisk data

Antal kraftuttag	1 x 2-pol jordat med petskydd, sidjord
Apparatmontering	Utanpåliggande
Märkström	16 A vid 250 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruvar: underdel
Höjd	75 mm
Bredd	60 mm
Utskjutande mått	49 mm
Nätverksfrekvens	50...60 Hz

Miljö

Standarder	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 428 08 34 NEK 502:2006
Produktcertifieringar	SEMKO NEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP44

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	192,0 g
Förpackning 1 höjd	8,0 cm
Förpackning 1 bredd	9,4 cm
Förpackning 1 längd	9,6 cm
Förpackning 2 enhetstyp	CAR
Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	2,052 kg

Förpackning 2 höjd	10,2 cm
Förpackning 2 bredd	19,8 cm
Förpackning 2 längd	39,8 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P12
Förpackning 3 antal enheter	600
Förpackning 3 vikt	133,24 kg
Förpackning 3 höjd	111,0 cm
Förpackning 3 bredd	80,0 cm
Förpackning 3 längd	120,0 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kviksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------