



Produktdata

Produktområde	Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent	Väggtagg
Kvantitet per set	Sats med 5
Uttagstyp	Gångjärnslock
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)

Teknisk data

Antal kraftuttag	2 x 2-pol jordat med petskydd, sidjord
Apparatmontering	Utanpåliggande
Märkström	16 A vid 250 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruvar: underdel
Höjd	75 mm
Bredd	88 mm
Utskjutande mått	49 mm
Nätverksfrekvens	50...60 Hz

Miljö

Standarder	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 428 08 34 NEK 502:2006
Produktcertifieringar	SEMKO NEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP44

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	148 g
Förpackning 1 höjd	8 cm
Förpackning 1 bredd	5 cm
Förpackning 1 längd	9 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------