



Produktdata

Produktområde	Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Kvantitet per set	Sats med 5
Uttagstyp	Jordat
Uttagstyp	Gångjärnslock
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Antal uttagsbrunnar	2
Märkström	16 A
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)

Teknisk data

Standard uttag	CEE 7/3
Lampputtag	Schuko
Apparatmontering	Utanpåliggande
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Ue märkspänning	250 V
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Typ av nät	AC
Material	PC/ABS
Montering	Med skruvar
Höjd	75 mm
Bredd	88 mm
Utskjutande mått	49 mm
Nätverksfrekvens	50...60 Hz
IP-kapslingsklass	IP44

Miljö

Standarder	IEC 60884-1 SFS 5610 SS 428 08 34 NEK 502
Produktcertifieringar	SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8 cm
Förpackning 1 bredd	5 cm
Förpackning 1 djup	9 cm
Förpackning 1 vikt	148 g

Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	60
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	33,3 cm
Förpackning 2 djup	40 cm
Förpackning 2 vikt	10,089 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	1440
Förpackning 3 höjd	114,9 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 djup	120 cm
Förpackning 3 vikt	264,136 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------