



Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Lampputtag för tak
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Tillgänglig utrustning	Krok
Standardbeskrivning för uttag	Ojordade
Uttagstyp	3P
Färg	Polar white (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Antal kraftuttag	1
Apparatmontering	Utanpåliggande
Märkström	6 A vid 250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruvar
Diameter	110 mm
Utskjutande mått	17,5 mm






Miljö

Standarder	SFS 5799 SS 428 08 31
Produktcertifieringar	SEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	120,000 g
Förpackning 1 höjd	25,000 mm
Förpackning 1 bredd	110,000 mm
Förpackning 1 längd	110,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil

